

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	VG
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie