



## Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	323600 5
GTIN	4045197296702
Trieda položky	32L

### Popis

#### Prevedenie:

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Celojamkovače s hlboko zapusteným **hrotom z tvrdého kovu**.

Hroty jamkovačov osadené tvrdým kovom sú opatrené značkovacou drážkou, ktorá ukazuje maximálne prebrúsenie hrotu.

#### Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

#### Norma:

**DIN 806**

### Technický opis

Morse kužel	5
Ø tvrdých kovov H	18 mm
Vonkajší Ø D	44,7 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

