

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a _p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie