

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,05 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie