

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie