


Garant**SNMG 150612, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Lamač triesok	VG
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie