


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie