

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251804 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820105 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Hlavné použitie | M |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Typ | HB7120-1 |
| Lamač triesok | VM |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 260 m/min |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |