

**Garant****WNMG 060408, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie