


Garant**SNMG 190616, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VG
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie