

HOLEX**Pevný hrot WS, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323400 3
GTIN	4045197296627
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Jamkovače z nástrojovej ocele, celokalené.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:**DIN 806****Technický opis**

Morse kužeľ	3
Vonkajší Ø D	24,1 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od	3 mm
Dĺžka plochy L ₁	38 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

