

**Textilná lepiaca páska, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 48X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**tesa® 4662 duct tape** má vynikajúcu príľnavosť aj na drsných a prašných povrchoch. Je vodoodolná, príľnavá a pružná. Ideálna na utesnenie rúr a vedení, ako aj na aplikácie na omietku a murivo. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne.

**Upozornenie:**

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

**Technický opis**

Dĺžka	50 m
Šírka	48 mm
Hrúbka	0,23 mm
Farba	čierna
Označenie výrobcu	duct tape 4662
Jemnosť tkaniny	27 mesh

odolné voči teplotám do	95 °C
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Podkladový materiál	tkanina
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Pravítko k dispozícii	nie
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	vodu odpudzujúca
Rozťažnosť	18 %
Pevnosť v ťahu	3 N/mm
Lepiaca sila na oceli	0,44 N/mm
Použitie	utesnenie
Použitie	viazanie
Použitie	fixovanie
Použitie	balenie
Použitie	lepenie
Použitie	upevňovanie
Atribút Názov produktu	čierna
Druh produktu	Lepiaca páska