

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar ADB, BT 40, Rozsah upínania: 0,5-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah balenia:Vrátane **upínacieho kľúča**.**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	98 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW 6
Rozsah upínania	0,5 - 16 mm
Vonkajší Ø D	57 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička

Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šest'hran 6	627481 6
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40