

**Garant****tepelný upínací trň Tvar ADB, BT 40 A = 130, Ø upnutia D1: 10mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303427 10
GTIN	4045197649409
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od Ø 6).
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, zmršťovací nástavec č. 302410 – 302417, zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Upínač	BT 40 A = 130
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40	354225 40
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354236 9,1-12
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354235 9,1-12
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Podstavná skriňa	354290
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40