

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar ADB, BT 50, Rozsah upínania: 0,5-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah balenia:Vrátane **upínacieho kľúča**.**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	OK 6
Rozsah upínania	0,5 - 16 mm
Vonkajší Ø D	57 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 6	627481 6
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50