

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, BT 40, Rozsah upínania: 0,5-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303197 0,5-13
GTIN	2050001701251
Trieda položky	33W

**Popis****Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacieho kľúča.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Rozsah upínania	0,5 - 13 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	98 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	OK 6
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

## Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 6	627481 6
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40