

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie