

Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie