

Garant**CCMT 120408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie