

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie