

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie