

HOLEX**Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309000 19
GTIN	4045197151643
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Upínacie klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez tesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach cez eShop.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	19 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	470 E
Vonkajší Ø D	33 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština

