

HOLEX**Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309000 15 |
| GTIN | 4045197151605 |
| Trieda položky | 32Z |

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Upínacie klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez tesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach cez eShop.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Menovitý upínací Ø d | 15 mm |
| Upínač | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm |
| Typ | 470 E |
| Vonkajší Ø D | 33 mm |
| Celková dĺžka L | 40 mm |
| Druh produktu | Upínacia klieština |

