

**Textilná lepiaca páska stabilizovaná, Šírka×dĺžka (mm×m): 38X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesa® 53799 má veľmi dobrú priľnavosť na drsných podkladoch. Ľahko sa trhá rukou, vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, s vysokou odolnosťou a pružnosťou. Vďaka tomu je ideálna na rôzne opravy a stavebné práce, ale aj na balenie, zväzovanie, lepenie atď.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Farba	cervená
Označenie výrobcu	53799
Šírka	38 mm
Hrúbka	0,31 mm
Dĺžka	25 m

Zvláštnosť	odolná proti oderu
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
odolné voči teplotám do	110 °C
Pravítko k dispozícii	nie
Pevnosť v ťahu	7,7 N/mm
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Podkladový materiál	tkanina
Jemnosť tkaniny	80 mesh
Rozťažnosť	11 %
Použitie	balenie
Použitie	viazanie
Použitie	krytie
Použitie	lepenie
Použitie	spájanie
Lepiaca sila na oceli	0,47 N/mm
Druh produktu	Lepiaca páska