

3M**Filamentová lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

3M™ 8954 sa skladá z PP s **vysoko pevným zosilnením sklenenými vláknami (pozdĺžne a priečne)** s veľmi vysokou pevnosťou voči roztrhnutiu a odolnosťou voči oderu. **Vhodné pre prepravné obaly nebezpečného materiálu!**

Použitie:

Na zväzovanie a zabezpečenie, napr. ako poistka paliet alebo výrobkov.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Šírka	25 mm
Označenie výrobcu	8954
Farba	transparentná
Dĺžka	50 m

Hrúbka	0,13 mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Lepiaca sila na oceli	0,7 N/mm
Lepiaca hmota	syntetický kaučuk
Použitie	lepenie
Použitie	viazanie
Použitie	balenie
Rozťažnosť	10 %
Teplota skladovania	21 °C
Pevnosť v ťahu	13,5 N/mm
odolné voči teplotám do	60 °C
Zvláštnosť	odolná proti oderu
Zvláštnosť	odolný proti roztrhnutiu
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Pravítko k dispozícii	nie
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Podkladový materiál	PP fólia
Druh produktu	Lepiaca páska