

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 173 E, Ø napnutia: 30mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329550 30
GTIN	4045197309785
Trieda položky	34D

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Presnosť:

**Tolerancie obvodovej hádzavosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

### Upozornenie:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**  
Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s priečnymi drážkami.

## Technický opis

Ø napnutia	30 mm
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Uhol $\alpha$	15 Stupeň
Celková dĺžka L	94 mm

Typ	173 E
Druh produktu	Upínacia klieština