

3M**Lepiacia páska PVC, Farba: RED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083636 RED |
| GTIN | 2050001712332 |
| Trieda položky | 08M |

Popis**Prevedenie:**

3M™ 764i možno použiť na nekritické aplikácie, ako je farebné označovanie a viazanie. Je odolná voči korózii, flexibilná, odolná voči oderu, prispôsobivá, jednoducho sa aplikuje a odolná voči vlhkosti.

Farebné a podlahové označovacie pásy 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pásov je odolná voči poškrabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

| | |
|--------|----------|
| Hrúbka | 0,125 mm |
| Dĺžka | 33 m |
| Šírka | 50 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Farba | cervená |
| Označenie výrobcu | 764i |
| Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná |
| Podkladový materiál | PVC fólia |
| odolné voči teplotám do | 29 °C |
| Teplota skladovania | 20 - 23 °C |
| Lepiaca hmota | prírodný kaučuk |
| Rozťažnosť | 180 % |
| Pravítko k dispozícii | nie |
| Zvláštnosť | odolná proti oderu |
| Zvláštnosť | tlmiace |
| Zvláštnosť | odolné proti korózii |
| Zvláštnosť | odolný proti vlhkosti |
| Pevnosť v ťahu | 2,28 N/mm |
| Použitie | viazanie |
| Použitie | znacenie |
| Použitie | uzavretie |
| Lepiaca sila na oceli | 0,21 N/mm |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 - 60 % |
| Druh produktu | Lepiaca páska |