

Unášací prstenec, široká, Vnútorný Ø × hrúbka b1: 16X6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309930 16X6 |
| GTIN | 4045197307156 |
| Trieda položky | 37D |

Popis**Prevedenie:**

Šírka 2,0 až 60 mm. Z cementačnej ocele, kovanej. Vonkajší Ø brúsený, rovinné plochy lapované. Povolená odchýlka paralelnosti pre šírku je IT 3, vzhľadom na otvor d1. Tolerancia šírky krúžku ± 0,1 mm.

Technický opis

| | |
|-----------------------|------------------|
| Hrúbka b ₁ | 6 mm |
| Vonkajší Ø | 27 mm |
| Vnútorný Ø | 16 mm |
| Prevedenie | široká |
| Norma | DIN 2084 |
| Druh produktu | Unášací prstenec |