


**Textilná lepiaca páska stabilizovaná, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesa® 53799 má veľmi dobrú priľnavosť na drsných podkladoch. Ľahko sa trhá rukou, vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, s vysokou odolnosťou a pružnosťou. Vďaka tomu je ideálna na rôzne opravy a stavebné práce, ale aj na balenie, zväzovanie, lepenie atď.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Hrúbka	0,31 mm
Farba	olivovozelená
Dĺžka	50 m
Označenie výrobcu	53799
Šírka	50 mm

Teplota skladovania	15 - 35 °C
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Rozťažnosť	11 %
Podkladový materiál	tkanina
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
odolné voči teplotám do	110 °C
Pevnosť v ťahu	7,7 N/mm
Pravítko k dispozícii	nie
Zvláštnosť	odolná proti oderu
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Jemnosť tkaniny	80 mesh
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Použitie	balenie
Použitie	viazanie
Použitie	krytie
Použitie	lepenie
Použitie	spájanie
Lepiaca sila na oceli	0,47 N/mm
Druh produktu	Lepiaca páska