

Garant**HT puzdro, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 32mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303452 32
GTIN	4045197589811
Trieda položky	31H

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.**
- **Axiálne prestavenie dĺžky, dráha prestavenia 10 mm.**

Výhoda:

- **Najvyššie prenosné krútiace momenty (550 Nm), prevedenie HT (High Torque), vďaka tomu bezpečnosť procesu.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.**
- **Tepelná odolnosť do 120 °C.**

Použitie:

Predovšetkým pri ťažkom obrábaní pri frézovaní.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

Upozornenie:

Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

Technický opis

vhodná redukčná objímka	302180; 302175
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Ø upnutia D ₁	32 mm

Úžitková dĺžka L ₁	52 mm
Vonkajší Ø D	72 mm
Upínač	BT 50, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50