

**Garant****Upínač, HSK-F 63, krátke, Ø upnutia D1: 18mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	304306 18
GTIN	4045197584892
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Upravené funkčné plochy HSK.**

**GARANT:** Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

### Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

### Upozornenie:

Bez závitú pre trubičku na chladenie.

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

## Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	18 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	HSK-F 63, krátke
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69882-4
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	F
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

---

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 16

309900 16