

Garant**Upínací trň – Weldon s čelnými chladiacimi tryskami, HSK-A 63 krátky, Ø upnutia D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304305 32
GTIN	4045197288974
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

GARANT: Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	32
Ø upnutia D ₁	32 mm
Vonkajší Ø D	72 mm
Upínač	HSK-A 63 krátky

Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-4
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
otvor v chladiacom kanáli	Zamykatelné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 32	309890 32
Trubička na chladenie HSK pre HSK 32	309880 32
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 32	309900 32