


**3M****Výstražná značkovácia páska z PVC, Farba: YB****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083637 YB
GTIN	2050001712356
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškrabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Lepiaca páska je vhodná na označovanie nebezpečných miest a priestorov na skladovanie materiálu, ako aj na označovanie rohov a hrán.

Ideálne vhodné v oblastiach s nízkym zaťažením vysokozdvížným vozíkom. **3M™ 766i** má žlté-čierne pruhy.

**Upozornenie:**

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	766i
Hrúbka	0,125 mm

Dĺžka	33 m
Šírka	50 mm
Farba	žltá, čierna
Druh lepiacej pásky	jednostranná
odolné voči teplotám do	29 °C
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	jednoduché odstránenie
Teplota skladovania	20 - 23 °C
Rozťažnosť	180 %
Podkladový materiál	PVC fólia
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Pravítko k dispozícii	nie
Pevnosť v ťahu	2,28 N/mm
Použitie	vyznacovanie
Použitie	znacenie
Lepiaca sila na oceli	0,21 N/mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 60 %
Druh produktu	Lepiaca páska