

HAINBUCH**Uvolňovací krúžok pre upínacie hlavy, Upínacia hlava (SK): 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329835 80
GTIN	2050001922588
Trieda položky	33H

Popis**Vhodné pre:**

Upínacia hlava k samovoľnému vyskrutkovaniu č. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Technický opis

Veľkosť upínania	80 mm
Druh produktu	Vyvtávací krúžok

Príslušenstvo

Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 51	329944 51
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 41	329940 41
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 26	329940 26

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 61	329944 61
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 55	329940 55
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 40	329946 40
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 38	329944 38
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 15	329944 15
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 13	329940 13
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 27	329944 27
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 72	329940 72
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 21	329944 21
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 60	329940 60
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 47	329944 47
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 60	329946 60
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 38	329940 38
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 34	329940 34
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 11	329940 11
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 56	329944 56
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 66	329940 66
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 68	329940 68
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 37	329944 37
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 80	329944 80
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 39	329940 39
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 50	329944 50
	329944 63

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 63	
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 73	329944 73
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 17	329944 17
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 63	329940 63
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 25	329944 25
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 22	329940 22
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 71	329944 71
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 48	329944 48
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 79	329944 79
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 31	329944 31
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 10	329940 10
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 22	329944 22
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 28	329940 28
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 57	329940 57
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 26	329944 26
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 75	329944 75
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 36	329940 36
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 58	329940 58
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 13	329944 13
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 44	329944 44
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 37	329940 37

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 7	329940 7
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 65	329944 65
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 23	329940 23
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 21	329940 21
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 14	329944 14
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 65	329940 65
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 52	329940 52
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 66	329944 66
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 60	329944 60
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 71	329940 71
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 76	329940 76
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 16	329944 16
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 78	329940 78
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 55	329944 55
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 35	329940 35
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 78	329944 78
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 29	329944 29
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 77	329940 77
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 5	329940 5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 48	329940 48
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 18	329944 18
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 20	329940 20
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 31	329940 31

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 34	329944 34
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 59	329940 59
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 18	329940 18
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 9	329940 9
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 40	329944 40
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 30	329944 30
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 43	329944 43
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 70	329940 70
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 54	329944 54
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 11	329944 11
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 76	329944 76
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 25	329940 25
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 52	329944 52
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 51	329940 51
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 69	329944 69
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 32	329940 32
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 62	329940 62
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 53	329944 53
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 39	329944 39
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 30	329940 30
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 42	329944 42

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 33	329944 33
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 42	329940 42
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 68	329944 68
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 32	329944 32
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 23	329944 23
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 17	329940 17
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 67	329940 67
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 49	329940 49
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 77	329944 77
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 70	329944 70
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 20	329946 20
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 53	329940 53
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 8	329940 8
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 40	329940 40
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 50	329940 50
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 64	329940 64
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 35	329944 35
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 44	329940 44
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 56	329940 56
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 69	329940 69
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 36	329944 36
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 57	329944 57
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 12	329944 12

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 47	329940 47
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 19	329944 19
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 59	329944 59
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 24	329944 24
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 72	329944 72
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 75	329940 75
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 29	329940 29
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 8	329946 8
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 28	329944 28
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 74	329940 74
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 43	329940 43
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 80	329940 80
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 74	329944 74
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 45	329940 45
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 14	329940 14
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 45	329944 45
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 46	329944 46
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 79	329940 79
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 46	329940 46
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 15	329940 15
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 41	329944 41
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 20	329944 20
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 12	329940 12

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 19	329940 19
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 54	329940 54
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 67	329944 67
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 16	329940 16
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 62	329944 62
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 6	329940 6
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 24	329940 24
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 58	329944 58
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 64	329944 64
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 49	329944 49
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 33	329940 33
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 73	329940 73
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 27	329940 27
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 61	329940 61