

HOLEX**Strojný závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135855 M20
GTIN	4045197822031
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (nábeh 2 – 3 chody).**Technický opis**

Ø závit	20 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	16 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Stúpanie závitov	2,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	60 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M20
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		