

**Garant****3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 160/5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Trieda položky	31R

## Popis

### Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

### Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 sada vratných čelustí **so šošovkovým ozubením.**

### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

### Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55029.

## Technický opis

Počet rozperných skrutiek	4
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	66 mm
Hmotnosť	9,5 kg
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	92 mm
Vonkajší Ø A	160 mm
Prietok E	42 mm
Štvorhranný kľúč K	10 mm
Veľkosť kužela	5
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

## Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	314000 160
Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315200 160
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315000 160
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	314600 160
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15