


3M**Izolačná páska, 15 mm×10 m, Farba: Y/G**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

3M™ Temflex® 165 je **univerzálne použiteľná mäkká PVC izolačná páska**. Ťažko zápalná. Samohasiaca, dobre odolná voči olejom a rozpúšťadlám.

Použitie:

Na izoláciu, zviazanie, upevnenie a farebné označenie.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Hrúbka	0,15 mm
Šírka	15 mm
Farba	žlto-zelená
Dĺžka	10 m
Označenie výrobcu	3M® Temflex® 165

Použitie	izolovanie
Použitie	viazanie
Použitie	znacenie
Použitie	vyznacovanie
Pevnosť v ťahu	2 N/mm
Pravítko k dispozícii	nie
Podkladový materiál	PVC fólia
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Teplota skladovania	20 - 23 °C
odolné voči teplotám do	90 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 60 %
Lepiaca sila na oceli	0,2 N/mm
Rozťažnosť	200 %
Atribút Názov produktu	15 mm×10 m
Druh produktu	Lepiaca páska