


Garant

3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/6

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

310670 200/6

GTIN

Trieda položky

31R

Popis**Prevedenie:**

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre hlavy vretena DIN 55029 s **Camlock rozperkami**.

Norma:**DIN 702-2.****Rozsah balenia:**

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upeňovacie skrutky alebo čapy.

1 sada vratných čelustí **so šošovkovým ozubením**.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnicke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.
DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

Prietok E	55 mm
Veľkosť kužela	6
Vonkajší Ø A	200 mm
Počet rozperných skrutiek	6
Hmotnosť	16,7 kg
Veľkosť rozperných skrutiek	5/8-18
maximálne otáčky	3400 min ⁻¹
Štvorhranný kľúč K	11 mm
Výška s čelustami H ₂	107 mm
Výška bez čelustí H ₁	74,5 mm
Norma	DIN 702-2
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315000 200
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 200	314000 200
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 200	314600 200
Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315200 200

Súprava nadstavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ
skľučovadla 200

314400 200