


3M**Výstražná značkovácia páska z PVC, Farba: WR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083637 WR
GTIN	2050001712349
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškrabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Lepiaca páska je vhodná na označovanie nebezpečných miest a priestorov na skladovanie materiálu, ako aj na označovanie rohov a hrán.

Ideálne vhodné v oblastiach s nízkym zaťažením vysokozdvížným vozíkom. **3M™ 767i** má červeno-biele pruhy.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Označenie výrobcu	767i
Dĺžka	33 m

Šírka	50 mm
Farba	biela, červená
Hrúbka	0,125 mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	jednoduché odstránenie
Rozťažnosť	180 %
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Teplota skladovania	20 - 23 °C
Pravítko k dispozícii	nie
Podkladový materiál	PVC fólia
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
odolné voči teplotám do	29 °C
Pevnosť v ťahu	2,28 N/mm
Lepiaca sila na oceli	0,21 N/mm
Použitie	vyznacovanie
Použitie	znacenie
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 60 %
Druh produktu	Lepiaca páska