



Uhlová brúska, Typ: AGS15-125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

Milwaukee Uhlová brúska z pozvoľným štartom, **blokovanie opätovného nábehu** a ochrana pred preťažením. Špeciálna brúska 1500 W so zmierneným počtom otáčok **na vejárovité brúsne kotúče** s konštantnou elektronikou. Vrátane upínacej súpravy.

Rozsah balenia:

Prídavná rukoväť, ochranný kryt, sieťový kábel 4 m.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Označenie výrobcu	AGS15-125CProTector
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Hmotnosť	2,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN	5,5 m/s ²
Príkonnosť	1500 W
Pozvoľný štart	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	7600 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ NUT

073930 NUT

Upínacia matica M14 Typ FIXTEC

073930 FIXTEC