

MIRKA**Excentrická brúska DEROS, Typ: 650CV****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Prvá excentrická brúska s **bezkefkovým elektromotorom bez sieťovej časti**.

- **Malá spotreba energie. Zvlášť kompaktná, tichá, ľahká a výkonná.**
- **Rozhranie Bluetooth so slabými vibráciami.**
- **Možné externé odsávanie.**

Použitie:

Úberové práce (hrubé brúsenie, stredné brúsenie, jemné brúsenie) na dreve, kove, laku. Ideálne na spracovanie ťažko prístupných alebo profilovaných plôch pri vlhkom aj suchom brúsení.

Upozornenie:

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.

Vhodný podperný tanier výrobok Č. 567990 Veľ. 147.

Vhodná hadica s elektrickým káblom pre externé odsávanie Č. 077327 Veľ. 5,5.

Technický opis

Hmotnosť	1 kg
maximálne vibrácie podľa EN	3,4 m/s ²
Miera kmitania	4000 - 10000 min ⁻¹
Zdvih kmitavého obvodu	5,0 mm

Označenie výrobcu	650CV
Ø brúsneho taniera	150 mm
Príkonnosť	350 W
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Séria	DEROS
Druh produktu	Excentrická brúska

Príslušenstvo

Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 80	567800 80
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 60	567775 60
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 320	567775 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 600	567775 600
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 240	567775 240
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 240	567800 240
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 800	567775 800
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 400	567800 400
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 320	567800 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 80	567775 80
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 180	567775 180
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 120	567775 120
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 120	567800 120

Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 180	567800 180
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 40	567775 40
Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 400	567775 400