

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Súprava závitových vložiek, 10-dielna resp. 20-dielna, 1×D, Typ / veľkosť závitů: M8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082810 M8X1
GTIN	4250361200496
Trieda položky	04D

Popis**Prevedenie:**

Metrické závitové vložky z nehrdzavejúceho, pružne tvarovaného drôtu z nehrdzavejúcej ocele. Vinutie za vinutím voľne prechádzajúce, čap unášača sa oddelí po inštalácii na zárez (vopred určený bod zlomu). Optimalizovaný dizajn s novou vkladacou oblasťou, ktorá umožňuje použitie ako nasadenie a zaskrutkovanie skrutky.

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s úzkymi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé skrutkové spoje** najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Použitie:

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Rozsah balenia:

10-dielna súprava.

Upozornenie:

Samoosiace vložky a iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 48600ff.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC / UNF nie sú k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Obsah súpravy	10
Druh závitu	M8×1
Stúpanie závitov	1
Atribút Názov produktu	1×D
Hĺbka závitú max	1×D
Druh produktu	Závitová vložka

Príslušenstvo

Vstavaneé vreteno Typ / veľkosť závitú M8X1	082808 M8X1
---	-------------