



Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 42, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329914 18
GTIN	2050001071484
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	18 mm
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Rozsah upínania	11 - 42 mm

Technický list

Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé
Dĺžka L	47 mm
upínač	SK 42
Druh produktu	Upínacia hlava