



## Uhlová brúska, Typ: AGV24-230



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Trieda položky	03M

### Popis

#### Prevedenie:

#### Výkonná 230 mm uhlová brúska:

- motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
- Ochrana proti opätovnému rozbehu.
- Otočná rukoväť s tlmením vibrácií.
- Aretácia vretena.

Kryt redukuje vznikajúce vibrácie až o 70 %.

#### Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.

### Technický opis

maximálny Ø kotúčov	230 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálna hĺbka separácie	68 mm
Označenie výrobcu	AGV24-230GEProTector
maximálne vibrácie podľa EN	2,7 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	5,5 kg
Zvláštnosť	Autobalancer
Príkon	2400 W

Pozvoľný štart	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	6600 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Uhlová brúska

---

## Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT