

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Súprava na opravu závitov DIN 8140, Závit M (× stúpanie): M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082800 M3
GTIN	4250361200021
Trieda položky	04D

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil® plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s úzkymi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé** skrutkové spoje najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Kompletná opravárenská sada pre jednu veľkosť metrického závitu, každá v plastovom kufríku.

**Použitie:**

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

**Rozsah balenia:**

- 1 ručný závitník HSS.
- 1 vstavané vreteno.
- 1 plastový kufřík D × Š × V 180 × 165 × 45 mm (do veľ. M8), resp. 245 × 225 × 50 mm (od veľ. M10).
- 20 (do veľ. M6), resp. 10 (od veľ. M8) voľne priechodné závitové vložky z nehrdzavejúcej ocele v každej dĺžke (1 × D / 1,5 × D / 2 × D).

1 špirálový vrták.

1 stopkový drvič.

**Upozornenie:**

TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.**

---

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	3,2 mm
Závit M	M3
Počet závitových vložiek	60
Druh produktu	Oprava závitov

---

**Príslušenstvo**

Náhradný ručný závitník 6H Závit M (× stúpanie) M3	082805 M3
--	-----------