



## Uhlová brúska, Typ: AGV15-125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Trieda položky	03M

### Popis

#### Prevedenie:

**Milwaukee** Uhlová brúska z pozvoľným štartom, **blokovanie opätovného nábehu** a ochrana pred preťažením. Kompaktná uhlová brúska 1550 W/125 mm s **konštantnou elektronikou**, **antivibračnou rukoväťou**, funkciou Kickback Stop zabezpečujúcou najvyššiu ochranu používateľa, výmenou kotúčov **FIXTEC** bez použitia náradia.

#### Rozsah balenia:

Prídavná rukoväť, ochranný kryt, sieťový kábel 4 m.

### Technický opis

maximálna hĺbka separácie	33 mm
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálne vibrácie podľa EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Pozvoľný štart	áno
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Označenie výrobcu	AGV15-125XCProTector
Príkonnosť	1550 W
Hmotnosť	2,6 kg

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Uhlová brúska

---

## Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT
Ochranný kryt pre AGV15-125 Typ GUARD-125	077142 GUARD-125