

HOLEX**Silové upínacie púzdro, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305528 20
GTIN	4045197550880
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.
- Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.
- Prachotesné a vodotesné.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.
- Upínacia sila do 500 Nm.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	20 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	52 / 55
Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínacia sila do	500 Nm

Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309566 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309566 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309566 12
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 52/55	628400 52/55
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309566 8
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309566 16