

**HOLEX****Silové upínacie púzdro, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 305528 32     |
| GTIN             | 4045197547026 |
| Trieda položky   | 32A           |

**Popis****Prevedenie:**

- Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.
- Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.
- Prachotesné a vodotesné.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.
- Upínacia sila do 900 Nm.

**Použitie:**

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.

**Technický opis**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Ø upnutia D <sub>1</sub>     | 32 mm   |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A      | 135 mm  |
| vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 |
| Vonkajší Ø klieštín D        | 66 mm   |
| Upínacia sila do             | 900 Nm  |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínač                           | HSK-A 100                         |
| Norma upínača                    | ISO 12164-1                       |
| Norma upínača                    | DIN 69893                         |
| Tvar                             | A                                 |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 5 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HPC                               |
| Druh produktu                    | Silové upínacie púzdro            |

## Príslušenstvo

|  |              |
|--|--------------|
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6  | 309570 6     |
| Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 68/75                           | 628400 68/75 |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20 | 309570 20    |
| Trubička na chladenie HSK pre HSK 32                                       | 309880 32    |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12 | 309570 12    |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10 | 309570 10    |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 18 | 309570 18    |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8  | 309570 8     |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16 | 309570 16    |
| Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25 | 309570 25    |