

Garant**Klieštinové upínacie trne ER, HSK-F 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305391 16
GTIN	4045197587671
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Vyvrtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).
- Všetky funkčné plochy HSK obrobené.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínacie klieštiny č. 308881 – 309434, ER upínací kľúč č. 309680 resp. 613300.

Upozornenie:

Bez závitů pre trubičku na chladienie.

Bez otvoru na čip RFID/Balluff.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
pre ER klieštiny	16
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Vonkajší Ø D	28 mm

Upínač	HSK-F 63 A = 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-6
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	F
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	308921 5
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 9	308906 9
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	308920 3
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 10	308906 10
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 8	308906 8
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	308906 4
Upínací kľúč HiRunER pre momentové kľúče Typ 16	309749 16
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 10	308920 10
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 8	308901 8
Súprava upínacích klieštin ER 10dielna 1–10 mms utesnením	309164
Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 25	613300 25
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 3	308922 3
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 5	308922 5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	308920 4

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 7	308921 7
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 10	308921 10
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	308901 7
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 3,5	309425 3,5
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 10	308922 10
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 7	308906 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2	308901 2
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 2,8	309425 2,8
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	308920 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	308901 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 8	308920 8
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 8	308922 8
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	308921 3
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	308921 6
Súprava upínacích klieštín ER 10dielna 1–10 mms utesnením a rozprašovacími dýzami	309165
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	308901 5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	308920 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1	308920 1
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 4,5	309425 4,5
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 6	308922 6
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	308906 6
Súprava upínacích klieštín ER 10dielna 1–10 mm	309012
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2,5	308901 2,5
Súprava upínacích klieštín ER 10dielna 1–10 mm	309160
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 9	308920 9

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	308901 4
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	308921 4
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 7	308922 7
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 8	308921 8
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 4	308922 4
Upínacia matica ERHigh Speed pre ER 16	309610 16
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 6	309425 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1	308901 1
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	308906 3
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	308906 5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 10	308901 10
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	308901 3
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	308920 5
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 9	308921 9
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 9	308922 9
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2	308920 2
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1,5	308901 1,5
Sada upínacích klieštin ER 6dielna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms utesnením	309014
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 9	308901 9