

Súprava klieštinových upínacích trňov ER, HSK-A 63, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	305450 16
GTIN	4045197307941
Trieda položky	37D

Popis

Výhoda:

Dlhšia životnosť systémovým obvodovým hádzaním $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimálna spoľahlivosť procesu vďaka vysokej upínacej sile.**
- **Lepšia kvalita povrchu (kvalita, prísnejšie výrobné tolerancie).**
- **Nízke výrobné náklady.**

Rozsah balenia:

Skľučovadlo ER (**s maticou**) č. 305390, vrátane plastového kufríka. Upínacie kliešte ER č. 613300 veľ. 25, upínací kľúč ER č. 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.

Technický opis

pre ER klieštiny	16
Upínač	HSK-A 63
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1	308920 1
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 4,5	309425 4,5
Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 25	613300 25
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 3,5	309425 3,5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	308920 4
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	308920 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 10	308920 10
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	308920 5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	308920 6
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 6	309425 6
Súprava upínacích klieštín ER 10dielna 1–10 mm	309160
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2	308920 2
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 9	308920 9
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 8	308920 8
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	308920 3
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 2,8	309425 2,8
Klieštinové upínacie trne ER Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 16	305390 16